

BOLSAS Y SELLADORA PARA LA HIGIENE EN LA HOSTELERÍA

PRESENTE SUS CUBIERTOS ENVASADOS EN BOLSAS DE LDPE TERMOSELLADAS PARA MAYOR HIGIENE Y PROTECCIÓN FRENTE A VIRUS Y BACTERIAS.



Introducir el contenido en la bolsa



Colocar la zona libre de la bolsa sobre la zona de sellado.



Bajar la barra, dejando así la bolsa sellada.



BOLSAS LDPE 90 x 250 mm.



SELLADORA DE SOBREMESA CD-200

Selladora manual de bolsas de plástico que permite sellar bolsas de hasta 200 mm. de ancho.

Se puede utilizar para envasar productos que requieren un aislamiento importante.

Cuenta con regulador de temperatura.

Referencia	MQS000000003	Tiempo en calentar	0,2 - 1,5 segundos
Voltaje	220 V	Ancho de sellado	2 mm.
Potencia	300 W	Peso	2,85 Kg.
Largo Soldadura	200 mm.	Dimensiones	32 x 8 x 15 cm.